

# nVent ERIFLEX Flexibar Endabdeckung



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Endabdeckung für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte Stromumflechtung

Ermöglicht die Sichtprüfung der Verbindung

Einfache Montage nach dem Fixieren

Halogenfrei

RoHS-konform

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Polycarbonat

**Entflammbarkeitsklasse:** UL® 94V-0

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Stückgewicht
ENDCOV20	541774	20 mm	0.19 kg
ENDCOV24	541775	24 mm	0.22 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Leiterbreite	Stückgewicht
ENDCOV32	541776	32 mm	0.26 kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**