

# nVent ERIFLEX Spirflex Spiralschlauch



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Erweiterbare Kabelmuffen für viele Anwendungen

Spiralstruktur ermöglicht es, dass sich die Kabel an jeder beliebigen Stelle verzweigen können

Flexible Bündelung und mechanischer Schutz von elektrischen Kabeln und Leitungen

Verpackt in einfachen Spenderboxen

Halogenfrei

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL® 94HB
<b>Arbeitstemperatur:</b>	-50 to 85 °C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
SPIRFLEX-X6	556100	Weiß	6 mm	50m	0.01 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Durchmesser	Länge	Stückgewicht
SPIRFLEX-I6	556000	Schwarz	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Schwarz	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	Weiß	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Schwarz	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Schwarz	22 mm	25m	0.06 kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**