

Anpassungsprofile | Stromverteilung, APK



This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may be adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.

MERKMALE

Beschreibung: Breitenprofile, die eine kontinuierliche Anpassung der Befestigungskäfigmutter für Bauteile bei Höhe, Tiefe und Breite ermöglichen. Schaltanlagenbauer können jedes Bauteil in der gewünschten Position ohne Bearbeitung fixieren.

Material: 2.5 mm galvanisierter Stahl.

Verpackungseinheit: 1 Paar.

Anforderungen: Zur Montage auf CLPF-Tiefenprofilen.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2.5mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
APK800	45mm	800mm	23mm	Baustahl	Freistehend	No
APK600	45mm	600mm	23mm	Baustahl	Freistehend	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE