

# Spreizklemme flach, W060



Anschlussklemmen zur Befestigung von Flachleitern an den Sammelschienen.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

## MERKMALE

---

Beschreibung: Spreizklemme für Flachleiter mit unverlierbaren Klemmschrauben, Leiter kann übergreifen, Anzeige des Nennquerschnitts und des Anzugsdrehmoments auf der Klemme. Kontakt zwischen Leiter und Sammelschiene über Kontaktblock.

Nennspannung: 690 V.

Für Sammelschienen: 20, 25, 30 × 5, 10.

Zertifikate: UL, GL, DNV-GL.

## SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1     |      |        |       |          |             |                     |
|---------------|------|--------|-------|----------|-------------|---------------------|
| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Material | Oberfläche  | Anzahl Verpackungen |
| 01319         | 43mm | 38mm   | 88mm  | Baustahl | Beschichtet | 6                   |
| 01759         | 43mm | 40mm   | 98mm  | Baustahl | Beschichtet | 3                   |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**