

Anreihbarer Standschrank, MCSL



Die Reihe der kombinierbaren Standgehäuse aus Baustahl, MCSL, ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich und eignet sich ideal für Stromverteilungsanwendungen. Die vordere Öffnung kann durch Teilpaneele oder Türen getrennt werden, um die Anforderungen der Stromverteilungssysteme zu erfüllen. Es werden nur benötigte Teile geliefert – das bedeutet für Sie volle Flexibilität, niedrigere Kosten und eine höhere Effizienz bei der Beschaffung.

MERKMALE

Material: Rahmen: 1,5 mm beschichteter Stahl. Rückwände und Dachbleche: 1,5 mm beschichteter Stahl.

Rahmen: Nahtgeschweißte, umgekehrte, offene Profile mit 25-mm-Lochbild nach DIN 43660. Mit integriertem externen Lochbild.

Rückwand: Befestigt mit M6-Torxschrauben. Standardmöglichkeiten für die Montage rückwärtiger Türen.

Dachblech: Abnehmbar.

Erdung: Alle Wände sind über ihre Befestigungen geerdet und mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Schutzart: IP44/55 | TYP 12 | IK 10, je nach Türenkonfiguration.

Montageanforderungen: Standardlieferung bereit für anreihbare Installation. Für eine freistehende Installation müssen Seitenwände hinzugefügt werden.

Lieferumfang: Rahmen, Rückwand und Dachblech. Erdungsbolzen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette mit gleicher Breite wie der Schrank geliefert, um ein problemloses Anreihen zu ermöglichen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Schnelles Schiff
MCSL18046R5	1800mm	400mm	600mm	32U	No
MCSL18064R5	1800mm	600mm	400mm	32U	No
MCSL18066R5	1800mm	600mm	600mm	32U	No
MCSL18084R5	1800mm	800mm	400mm	32U	No
MCSL18086R5	1800mm	800mm	600mm	32U	No
MCSL18104R5	1800mm	1000mm	400mm	32U	No
MCSL18106R5	1800mm	1000mm	600mm	32U	No
MCSL18124R5	1800mm	1200mm	400mm	32U	No
MCSL18126R5	1800mm	1200mm	600mm	32U	No
MCSL20046R5	2000mm	400mm	600mm	36U	No
MCSL20064R5	2000mm	600mm	400mm	36U	No
MCSL20066R5	2000mm	600mm	600mm	36U	No
MCSL20084R5	2000mm	800mm	400mm	36U	No
MCSL20086R5	2000mm	800mm	600mm	36U	No
MCSL20104R5	2000mm	1000mm	400mm	36U	No
MCSL20106R5	2000mm	1000mm	600mm	36U	No

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Schnelles Schiff
MCSL20124R5	2000mm	1200mm	400mm	36U	No
MCSL20126R5	2000mm	1200mm	600mm	36U	No
MCSL22046R5	2200mm	400mm	600mm	40U	No
MCSL22066R5	2200mm	600mm	600mm	40U	No
MCSL22086R5	2200mm	800mm	600mm	40U	No
MCSL22088R5	2200mm	800mm	800mm	40U	No
MCSL22106R5	2200mm	1000mm	600mm	40U	No
MCSL22108R5	2200mm	1000mm	800mm	40U	No
MCSL22126R5	2200mm	1200mm	600mm	40U	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE