

Montageplatten-Tiefenverstellung | Wandgehäuse, AMG



Diese Halterungen erlauben, dass eine Montageplatte, 19"-Profile oder eine Innentür genau in der richtigen Tiefe installiert werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung unterschiedlicher Zubehörteile: Montageplatte, 19" Profile, Innentür oder Profil-Montagesysteme. Bei Edelstahl Gehäusen ist eine zusätzliche Bearbeitung notwendig.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Tiefenverstellung: Abstand zur Tür T-35 bis 65 mm.

Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Schnelles Schiff |
|---------------|------|--------|-------|-----------------|------------------|
| AMG155 | 97mm | 65mm | 155mm | Baustahl | No |
| AMG210 | 97mm | 65mm | 210mm | Baustahl | No |
| AMG300 | 97mm | 65mm | 300mm | Baustahl | No |
| AMG400 | 97mm | 65mm | 400mm | Baustahl | No |
| AMG260 | 97mm | 65mm | 260mm | Baustahl | No |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE