

## 19"-Geräteträger, MTR



Dieser Boden für 19"-Profile ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten. Er verfügt über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schanks sicherzustellen.

### MERKMALE

**Beschreibung:** Zur Befestigung an den Frontprofilen. Der Geräteträger kann nach vorne oder nach hinten hin ausgerichtet werden. Bei zusätzlicher Befestigung hinten kann er 100 kg tragen.

**Zusätzliche Informationen:** Kann in Schwenkrahmen (SFS), offene Rahmen (BTN, WCF) und alle Racks und Wandgehäuse eingebaut werden.

**Material:** 1,8 mm Stahlblech, ist zur Belüftung durchbrochen; Ecke aus 1,8 mm Stahlblech.

**Oberfläche:** RAL 7035.

**Verpackungseinheit:** 1 kompletter Satz mit Montagematerial.

**Max. loading:** 150N

## SPEZIFIKATIONEN

---

<b>Dicke:</b>	1.8mm
<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035
<b>Material:</b>	Stahl
<b>Oberfläche:</b>	Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
MTR1279	483mm	280mm	2U	Baustahl	No
MTR1470	483mm	500mm	2U	Baustahl	No

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**