

Industrieller Kühler, TAL



Der industrielle Wasserkühler bietet Genauigkeit und Zuverlässigkeit in einer modularen Ausführung mit einer Ausgangsleistung ab 2300 W. Mit einer Ausgangsleistung von 900 W bis 134 kW. Die große Auswahl an Zubehör und Optionen ermöglicht verschiedene Kühlerkonfigurationen.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE; UKCA

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Umgebungstemperaturgrenzwerte für den Betrieb: +15 °C bis +45 °C

Schalldruckpegel (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78

Flüssigkeitsanschlüsse für Ein- und Ausgang (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2 1/2"

Fassungsvermögen des Speichertanks (l): 50 | 130 | 200 | 300

Pumpentyp: Peripheral | Zentrifugal

Sekundäre Versorgungsspannung (V): 230 V AC | 24 V AC

Kältemittelgas (HFC): R134A | R410A

Temperaturgenauigkeit (K): +/-2

Flüssigkeitstyp: Wasser

Einstellbarer Flüssigkeitstemperaturbereich: +8 °C bis +25 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Nennleistung in Watt bei 50 Hz	Nennleistung in Watt bei 60 Hz	Art des Mediums	Nennspannung	Bemessungsfrequenz	Kältemittel
TAL24	2300W	2700W	Wasser	230V	50 – 60Hz	R134a
TAL37	3600W	4200W	Wasser	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALB5	24800W	24800W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALC5	35800W	35800W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD9	47000W	47000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALE6	55000W	55000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALF8	67000W	67000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA1	11400W	11400W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA3	12400W	12400W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALM0	110000W	110000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALO6	134000W	134000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL57	6000W	6000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Katalognummer	Nennleistung in Watt bei 50 Hz	Nennleistung in Watt bei 60 Hz	Art des Mediums	Nennspannung	Bemessungsfrequenz	Kältemittel
TAL46	4550W	4550W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALA0	10900W	10900W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL29	2900W	2900W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL76	8100W	8100W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL93	9550W	9550W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Die Elemente können angepasst werden. Wenden Sie sich zur Konfiguration an nVent.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE