

Einsätze, ALIS



Eine flexible Lösung, die viele verschiedene Verriegelungsoptionen ermöglicht, um den Zugriff auf den Schrank zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Schlosseinsätze zum Austausch gegen den Standardeinsatz DIN Doppelbart 3 mm.

Material: Zinkdruckguss verchromt.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Verchromt

Material: Zamak

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Tiefe	Durchmesser	Schlüsseltyp	Schnelles Schiff
ALIS528	ALIS528	25mm	15.8mm	Slotted 2x4 mm	No
ALIS503	ALIS503	27mm	15.8mm	Doppelbit, 3 mm	No
ALIS505	ALIS505	27mm	15.8mm	Doppelbit, 5 mm	No
ALIS523	ALIS523	27.6mm	15.8mm	Vierkant, 7 mm	No
ALIS524	ALIS524	27.6mm	15.8mm	Dreieck 8 mm.	No
ALIS525	ALIS525	27.6mm	15.8mm	Vierkant, 8 mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.