

Transportösen | Schaltschränke, LE

Diese Transportösen garantieren einen sicheren Transport und eine sichere Handhabung des Schrankes.



MERKMALE

Beschreibung: M12 -Gewinde, werden direkt auf die Eckstücke des Schrankrahmens montiert. Entsprechen den Hebevorschriften nach DIN 580.

Max. Traglast: 3400N je Transportöse, mit maximalem Winkel von 45°. Bitte beachten Sie die nVent HOFFMAN Hebe-Anleitungen.

Verpackungseinheit: 4 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Schnelles Schiff
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Edelstahl 304	Mühle	No
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Edelstahl 316L	Mühle	No
LE9304	71mm	50mm	30mm	Baustahl	Verzinkt	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE