

Montageplatten | Wandgehäuse, AMP



Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schrankes beschleunigt, da sie vor dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.

MERKMALE

Beschreibung: Standard Stahlblech Montageplatte für Wandgehäuse. Alle Seiten ab 800 mm und größer werden durch eine Kantung der Platte verstärkt. Anpassbar in der Tiefe mit Zubehörsatz AMG. Dieses Zubehör ist nicht für die AFS-Gehäuseserie geeignet, siehe Ersatzteilkatalog.

Material: Galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Baustahl	No
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Baustahl	No
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Baustahl	No
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Baustahl	No
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Baustahl	No
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Baustahl	No
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Baustahl	No
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Baustahl	No
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Baustahl	No
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Baustahl	No
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Baustahl	No
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Baustahl	No
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Baustahl	No
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Baustahl	No
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Baustahl	No
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Baustahl	No
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Baustahl	No

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Baustahl	No
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Baustahl	No
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Baustahl	No
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Baustahl	No
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Baustahl	No
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Baustahl	No
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Baustahl	No
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Baustahl	No
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Baustahl	No
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Baustahl	No
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Baustahl	No
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Baustahl	No
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Baustahl	No
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Baustahl	No
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Baustahl	No
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Baustahl	No
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Baustahl	No
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Baustahl	No
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Baustahl	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.