


# Montagestreben für Teil-Schwenkrahmen, SFBP



Diese Stützstangen ermöglichen die Montage von Schwenkrahmen mit Teilhöhe in Wand- und Standschränken aus Stahl und sorgen für eine sichere Befestigung.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Ermöglicht die Montage von Schwenkrahmen mit Teilhöhe in Wandgehäusen und anreihbaren Schaltschränken. Der Schwenkrahmen kann sowohl mit Rechts- als auch Linksanschlag eingebaut werden.

**Material:** 3 mm verzinktes Stahlblech.

**Verpackungseinheit:** Je Schwenkrahmen ein kompletter Montagesatz mit Montagestreben.

**Montagemöglichkeiten:** Zum Einbau in Wandgehäuse werden zusätzlich AVB Profile benötigt. Bei Standschränken können sie direkt an den Schrankrahmen montiert werden. Tiefenverstellung in 25 mm Schritten ist mit Hilfe der CLPK Profile möglich.

## SPEZIFIKATIONEN

**Dicke:** 3mm  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Schnelles Schiff |
|---------------|-------|--------|-------|-----------------|------------------|
| SFBP600       | 106mm | 600mm  | 31mm  | Baustahl        | No               |
| SFBP800       | 106mm | 800mm  | 31mm  | Baustahl        | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**