

Verteilerkasten, PWB



Dieser Kasten trennt Schalter von anderen Komponenten und vermeidet negative Interferenzen. Er kann genau auf 19"-Profilen an jeder beliebigen Stelle montiert werden.

MERKMALE

Beschreibung: Für Ausschalter-, Schalter- oder Steckdoseninstallation in Gerüsten. Kann bis zu 22 Module (18 mm) aufnehmen. Bis 15 mm tiefenverstellbare DIN-Schiene. Die Box ist mit zwei 10x8 mm Erdungsschienen ausgestattet. Länge: 120 mm mit 15 x M5 Anschlüssen. Kabeleingang auf der Rückseite 400x35 mm. Mit Kabelbürste.

Material: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Material	Oberfläche
PWB03	133mm	482mm	152mm	3U	Baustahl	Pulverbeschichte t

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.