

Steckdose mit integrierter Sicherung, LPS



Einfach auf einer DIN-Schiene zu montierende Steckdose für den Anschluss von externen Geräten.

INDUSTRIE-STANDARDS

cULus_UL listed

CE

GOST

MERKMALE

Beschreibung: Steckdose für DIN-Schienen-Montage. Druckklammer für leichten Einbau und schnelle Anschlüsse.

Abmessung: 92 × 62 × 48 mm.

Anschluss: 3 Druckklemmen für Litzen und Starrdraht 0.5 - 2.5 mm². Integrierte Sicherung 6.3 A, 5 × 20 mm.

Oberfläche: Hellgrau.

Material: Kunststoff UL94V0.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Farbe: Hellgrau
Material: Kunststoff
Farbcode: RAL 7035
Oberfläche: Glatt

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Typ Buchse	Gewicht	Schnelles Schiff
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg	No
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Typ G	120kg	No
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg	No
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Typ A	120kg	No
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Typ F	120kg	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.