

Trennwände für MCSS MCDS und ECOM Standsschränke, SPDS



Die neue Trennwand teilt angereihte Edelstahlschränke unter Beibehaltung der Schutzart und schafft individuelle Räume für die Montage von Komponenten.

MERKMALE

Beschreibung: Unterteilt zwei angereihte MCSS/MCDS/ECOM Gehäuse.

Material: 1.5 mm verzinkter Stahl.

Montagemöglichkeiten: IP 43 | TYPE 1 Schutzart kann durch Verwendung des SPDG Dichtung gewährleistet werden. CCJ Anreihsätze werden benötigt um SPDS im Gehäuse zu befestigen. Um Gehäuse anzureihen werden CCM und CCI Anreihsätze benötigt. Um einen EMV Schutz zu gewährleisten muss eine SPDEG Dirchtung verwendet werden.

Verpackungseinheit: 1 Stück

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.5mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial	Schnelles Schiff
SPDS1805	1706mm	13mm	406mm	Freistehend	Baustahl	No
SPDS2006	1906mm	13mm	506mm	Freistehend	Baustahl	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE