

T-Verbindung, Öffnung außen oben, Einlege-Scharnierabdeckung



Die T-Verbindung mit Einlege-Scharnierabdeckung mit Öffnung außen oben wird verwendet, wenn sich die Abdeckungen von zwei Verzweigungen auf einer Seite und die dritte sich auf einer anderen Seite befinden.

INDUSTRIE-STANDARDS

Certified by Canadian Standards Association.

MERKMALE

Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Outside Top Opening is used when the covers of two branches are on the same side and the third is on a different side

SPEZIFIKATIONEN

Farbcode:	ANSI 61
Oberfläche:	Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe:	Grau
Material:	Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Dicke	Typ Dichtungsplatte	Anzahl Dichtungsplatten
F44LTC	T-Stück	102mm	102mm	1.9mm	Flach	2
F88LTC	T-Stück	203mm	203mm	1.9mm	Flach	2
F66LTC	T-Stück	152mm	152mm	1.9mm	Flach	2
F22LTC	T-Stück	64mm	64mm	1.9mm	Flach	2

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Jede Dichtungsplatte enthält außerdem eine Dichtung und einen Satz Schrauben zum Verbinden von Abschnitten.

Zertifiziert durch die Canadian Standards Association

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.