

Angular Pouring Basin, Top Fill, 60°



Top fill pouring basins should be used on angular installations whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the top fill pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

MERKMALE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Durchmesser (Ø)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)	Höhe 1 (H1)
RBWS1538F	Graphit	64 mm	140 mm	22 mm	76 mm	159mm

Table 2/2


Katalognummer	Höhe 2 (H2)	Winkel (a)
RBWS1538F	70mm	60 °

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

RBWS1538 pouring basins require one RBM2660 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE