

Sealing Disk



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

MERKMALE

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

Easy to install

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser 1 (Ø1)
LK607	145640	Stahl, Neoprene	16 mm, 20 mm	#5, #6, #7	15M, 20M	89 mm
LK608	145645	Stahl, Neoprene	25 mm	#8	25M	92 mm
LK609	145650	Stahl, Neoprene	28 mm	#9	30M	95 mm
LK610	145655	Stahl, Neoprene	32 mm	#10		102 mm
LK611	145660	Stahl, Neoprene	36 mm	#11	35M	105 mm
LK614	145665	Stahl, Neoprene	43 mm	#14	45M	105 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser 2 (Ø2)	Dicke (T)	Stückgewicht
---------------	---------------	--------------------	-----------	--------------

LK607	145640	12.7 mm	2 mm	0.03 kg
LK608	145645	22.2 mm	2 mm	0.03 kg
LK609	145650	25.4 mm	2 mm	0.04 kg
LK610	145655	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK611	145660	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK614	145665	38.1 mm	2 mm	0.04 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE