

Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened

Power Utilities

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

MERKMALE

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Plain or with brush strip

Height of connection plate 400 mm

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Farbe	Farbcode
21630-354	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-355	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-356	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-357	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-358	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-359	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp
21630-354	Schaltschranktür

Katalognummer	Produkttyp
21630-355	Schaltschranktür
21630-356	Schaltschranktür
21630-357	Schaltschranktür
21630-358	Schaltschranktür
21630-359	Schaltschranktür

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE