

Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

Power Utilities

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

MERKMALE

Open at front (no door)

19" panel mounts integrated into decoration frame

Rear door with single point locking, side panels with quick release fastener

Static load-carrying capacity 400 kg (mounted at decoration frame)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcode	Verkleidungsmaterial
10630-034	38 U	1800 mm	Schwarzgrau	600 mm	RAL 7021	Stahl
10630-033	38 U	1800 mm	Schwarzgrau	600 mm	RAL 7021	Stahl
10630-035	42 U	2000 mm	Schwarzgrau	600 mm	RAL 7021	Stahl
10630-036	42 U	2000 mm	Schwarzgrau	600 mm	RAL 7021	Stahl

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	Verkleidungsfarbe	Verkleidungsfarbcodes	Entspricht	Rahmenmaterial	Produkttyp
---------------	-------	-------------------	-----------------------	------------	----------------	------------

10630-034	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Stahl	Schaltschrank
10630-033	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Stahl	Schaltschrank
10630-035	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Stahl	Schaltschrank
10630-036	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 60297-3-10 0	Stahl	Schaltschrank

Table 3/3

Katalognummer	Statische Last
10630-034	400 kgf
10630-033	400 kgf
10630-035	400 kgf
10630-036	400 kgf

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Lever handle can be added to rear door.

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.