

Varistar CP Perforated, Seismic Base Plate, EMC, for Rear Cable Ducting

Power Utilities

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

MERKMALE

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Entspricht	Material
20630-328	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl
20630-326	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl
20630-325	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl
20630-327	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl
20630-329	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl
20630-330	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Entspricht	Material
20630-331	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl
20630-332	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Stahl

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Passt zu
20630-328	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP
20630-326	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP
20630-325	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP
20630-327	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP
20630-329	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP
20630-330	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP
20630-331	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP
20630-332	Schaltschrank-/Gestellsockel	Bodenblech, perforiert	Varistar CP

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.