

# Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

## Power Utilities

Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

### MERKMALE

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe    | Breite | Typ                  | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|---------|--------|----------------------|-------------|----------|
| 21630-814     | 42 U         | 2000 mm | 600 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-815     | 47 U         | 2200 mm | 600 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-816     | 52 U         | 2450 mm | 600 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-817     | 42 U         | 2000 mm | 800 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-818     | 47 U         | 2200 mm | 800 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-819     | 52 U         | 2450 mm | 800 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-895     | 42 U         | 2000 mm | 600 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-896     | 47 U         | 2200 mm | 600 mm | Stahltür, perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe    | Breite | Typ                     | Farbe       | Farbcode |
|---------------|--------------|---------|--------|-------------------------|-------------|----------|
| 21630-897     | 52 U         | 2450 mm | 600 mm | Stahltür,<br>perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-898     | 42 U         | 2000 mm | 800 mm | Stahltür,<br>perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-899     | 42 U         | 2000 mm | 800 mm | Stahltür,<br>perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-900     | 52 U         | 2450 mm | 800 mm | Stahltür,<br>perforiert | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Table 2/3     |             |                   |                                    |          |                  |           |
|---------------|-------------|-------------------|------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| Katalognummer | Entspricht  | Oberfläche        | Verriegelungstyp                   | Material | Produkttyp       | Schutzart |
| 21630-814     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-815     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-816     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-817     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-818     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-819     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-895     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-896     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-897     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-898     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |

| Katalognummer | Entspricht  | Oberfläche        | Verriegelungstyp                   | Material | Produkttyp       | Schutzart |
|---------------|-------------|-------------------|------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| 21630-899     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |
| 21630-900     | IEC 61587-1 | Pulverbeschichtet | 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch | Stahl    | Schaltschranktür | IP20      |

Table 3/3

| Katalognummer | Passt zu    |
|---------------|-------------|
| 21630-814     | Varistar CP |
| 21630-815     | Varistar CP |
| 21630-816     | Varistar CP |
| 21630-817     | Varistar CP |
| 21630-818     | Varistar CP |
| 21630-819     | Varistar CP |
| 21630-895     | Varistar CP |
| 21630-896     | Varistar CP |
| 21630-897     | Varistar CP |
| 21630-898     | Varistar CP |
| 21630-899     | Varistar CP |
| 21630-900     | Varistar CP |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**