

# Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

## Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

### MERKMALE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe    | Breite | Farbe       | Farbcode | Verriegelungstyp     |
|---------------|--------------|---------|--------|-------------|----------|----------------------|
| 21630-521     | 24 U         | 1200 mm | 600 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 3-Punkt-Verriegelung |
| 21630-522     | 24 U         | 1200 mm | 800 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 3-Punkt-Verriegelung |
| 21630-523     | 29 U         | 1400 mm | 600 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 3-Punkt-Verriegelung |
| 21630-524     | 29 U         | 1400 mm | 800 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 3-Punkt-Verriegelung |
| 21630-525     | 33 U         | 1600 mm | 600 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 4-Punkt-Verriegelung |
| 21630-526     | 33 U         | 1600 mm | 800 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 4-Punkt-Verriegelung |
| 21630-527     | 38 U         | 1800 mm | 600 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 4-Punkt-Verriegelung |
| 21630-528     | 38 U         | 1800 mm | 800 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 4-Punkt-Verriegelung |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe    | Breite | Farbe       | Farbcode | Verriegelungstyp     |
|---------------|--------------|---------|--------|-------------|----------|----------------------|
| 21630-529     | 42 U         | 2000 mm | 600 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 4-Punkt-Verriegelung |
| 21630-530     | 42 U         | 2000 mm | 800 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 4-Punkt-Verriegelung |
| 21630-531     | 47 U         | 2200 mm | 600 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 5-Punkt-Verriegelung |
| 21630-532     | 47 U         | 2200 mm | 800 mm | Schwarzgrau | RAL 7021 | 5-Punkt-Verriegelung |

Table 2/2

| Katalognummer | Produkttyp       | Schutzart |
|---------------|------------------|-----------|
| 21630-521     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-522     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-523     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-524     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-525     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-526     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-527     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-528     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-529     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-530     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-531     | Schaltschranktür | IP55      |
| 21630-532     | Schaltschranktür | IP55      |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Please purchase the grounding kit separately.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**