

NGC-40-Serie, Bridge-Modul



nVent RAYCHEM NGC-40 Serie – Das Brückenmodul bildet die Schnittstelle zwischen dem internen CAN-basierten Netzwerk eines Bedienfelds und den vorgeschalteten Geräten. Es unterstützt zahlreiche Kommunikations-Ports und erlaubt den Anschluss externer Geräte über serielle und Ethernet-Anschlüsse: Jedes verfügt über zwei RS-485-Ports, einen RS-232-Port und ein 10/100 Base-T-Ethernet-Netzwerk mit programmierbaren Kommunikationsparametern. Es können maximal 80 NGC-40-Module, eine Kombination von HTC, HTC3 oder Ein-/Ausgangsmodule, mit einem NGC-40-BRIDGE Modul verbunden werden.

EIGENSCHAFTEN

Stellt die Schnittstelle zwischen dem NGC-40-System und allen vorgeschalteten Geräten bereit

Dient auch zum Kommunizieren mit anderen HTC-Modulen im NGC-40-System

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Nennspannung	Nennspannung styp	Betriebstemperatur	Supporting Protocol, CAN	Modulanzahl
10730-002	NGC-40-BRIDGE	24 V	DC	-40 to 65 °C	Ja	80

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Höhe	Breite	Tiefe
10730-002	NGC-40-BRIDGE	87 mm	45 mm	106.4 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT