AT-TS Thermostate mit Anlegefühler

Die nVent RAYCHEM AT-TS Serie sind elektronische Leitungs- oder Umgebungstemperaturthermostate für selbstregelnde Heizbänder für Anwendungen bei Rohrfrostschutz- oder Temperaturerhaltung.

EIGENSCHAFTEN

- Energiesparender, leitungsgebundener oder elektronischer Umgebungsregelthermostat.
- Einstellbar: –5 °C to +15 °C (AT-TS-13), 0 °C to +120 °C (AT-TS-14)
- Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC
- Einfache und schnelle Montage
- Bedienerfreundlich: LEDs zeigen an, wenn die Kabel unter Strom stehen oder der Temperaturfühler defekt ist
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe: 55 mm
Höhe: 120 mm
Breite: 122 mm
Schutzart: IP65

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Temperaturregelbereich
648945-000	AT-TS-14	0 – 120 °C
728129-000	AT-TS-13	–5 to 15 °C

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT