

19-Zoll-Stromverteiler, 3-phasig

19-Zoll-Verteilerkasten mit 3-Phaseneingang und Leitungsschutzschaltern. Die Einheit stellt IEC-C19-Ausgänge für Geräte oder einphasige PDUs zur Verfügung.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

3-phasiger Stromverteiler zum Anschluss von 1-phasigen Verbrauchern oder Steckdosenleisten

Eingang 3-phasig 400 VAC

Ausgang mit IEC 60320-C19-Buchsen

Überstromschutz für jeden Ausgang

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe: 250mm
Produkttyp: Netzverteiler

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Höhe	Länge	Material	Schnelles Schiff
60110-365	1	Eloxiert	131mm	484mm	Aluminium, Polyamid	No
60110-366	1	Eloxiert	131mm	484mm	Aluminium, Polyamid	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE