

# 19"-Drucklüfter, 3 HE, Axial

Lüftereinschub mit integriertem Drucklüfter.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Gezielte Luftzufuhr zu den Baugruppen

19"-Drucklüfter, 3 HE, Axial

Luftzufuhr von vorne, Luft tritt oben hinten im Schrank aus (durch Abdeckplatten oder über Schläuche nach hinten und nach oben abgeführt).

Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Eingangsspannung AC | Anzahl Verpackungen | Oberfläche         | Material         | Schnelles Schiff |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 10713-546     | 230V                | 1                   | Aluminium verzinkt | Stahl, Aluminium | No               |
| 10713-547     | 115V min            | 1                   | Aluminium verzinkt | Stahl, Aluminium | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Dieser Drucklüfter lässt sich durch Abdeckbleche für unterschiedliche Kühlungskonzepte umrüsten

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**