

AC Lüfter

Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

119 mm DC-Lüfter mit Stecker für Anschlusskabel

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Passt zu	Breite	Länge	Höhe	Spannung AC	Häufigkeit
20713-147	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20700-001	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-142	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-146	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz

Katalognummer	Passt zu	Breite	Länge	Höhe	Spannung AC	Häufigkeit
20713-244	19-Zoll-Lüftereinschübe	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz

Table 2/3

Katalognummer	Luftstrom bei 50 Hz	Luftstrom bei 60 Hz	Geräuschpegel bei 50 Hz	Geräuschpegel bei 60 Hz	Leistung bei 50 Hz	Leistung bei 60 Hz
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W

Table 3/3

Katalognummer	Max. statischer Druck	Umgebungstemperatur	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
20713-147	41Pa	70°C	1	No
20700-001	41Pa	70°C	1	No
20713-142	23Pa	70°C	1	No
20713-146	23Pa	70°C	1	No
20713-243	73Pa	70°C	1	No
20713-244	73Pa	70°C	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE