

CPCI Serial-System mit ATX-Netzteil, 4 HE, 9 Slot

4 HE CompactPCI Serial System mit vertikalem Kartenkorb für neun 3 HE Boards und ein eingebautes ATX-Netzteil



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

System nach IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane gemäß PICMG CPCI-S.0

System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief, 9 Slot

Backplane 9 Slot, 3 HE, CompactPCI Serial (Single Star Ethernet-Topologie)

Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit

ATX-Netzgerät, 300 W

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Typ	Typ Rückwandplatine	Datenübertragung	Strom pro Slot
24579-420	System	9	19-Zoll-Schrankmontage	3 U CompactPCI Serial mit Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Typ	Typ Rückwandplatine	Datenübertragung	Strom pro Slot
24579-415	System	9	19-Zoll-Schrankmontage	3 U CompactPCI Serial mit Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Luftstromrichtung	Höhe Gestell	Netzteiltyp	Netzteil enthalten	Rear I/O
24579-420	100 – 240V	Von unten nach oben	4U	(1) ATX PSU	Ja	Ja
24579-415	100 – 240V	Von unten nach oben	4U	(1) ATX PSU	Ja	Nein

Table 3/3

Katalognummer	Entspricht	Tiefe	Höhe	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
24579-420	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-415	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE