nVent SCHROFF

We connect and protect

CPCI Serial-System mit steckbarem Netzteil, 4 HE, 9 Slot

4 HE CompactPCI Serial-System mit vertikalem Kartenkorb für neun 3 HE Boards und steckbare 3 HE Netzteile.

ZERTIFIZIERUNGEN

RoHS COMPLIANT

PICMG

MERKMALE

- System nach IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane gemäß PICMG CPCI-S.0
- System mit vertikalem Kartenkorb. Für Kartenformat 3 HE
- Backplane 9 Slot, 3 HE CompactPCI Serial (Single Star Ethernet-Topologie), System-Slot links
- Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit
- Unterstützt PCIe bis Gen3, USB 2.0 und 3.0, SATA bis Rev 3,0, und Ethernet bis 10 GBase-T
- Nachrüstbarer Luftfilter

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Typ	Typ Rückwandplatine	Datenübertragung	Strom pro Slot
24579-416	System	9	19-Zoll-Schrankmontage	3 U CompactPCI Serial mit Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Typ	Typ Rückwandplatine	Datenübertragung	Strom pro Slot
24579-421	System	9	19-Zoll-Schrankmontage	3 U CompactPCI Serial mit Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Luftstromrichtung	Höhe Gestell	Netzteiltyp	Netzteil enthalten	Rear I/O
24579-416	100 – 240V	Von unten nach oben	4U	(1) Netzteil mit Steckanschluss	Ja	Nein
24579-421	100 – 240V	Von unten nach oben	4U	(2) Netzteil mit Steckanschluss	Ja	Ja

Table 3/3

Katalognummer	Entspricht	Tiefe	Höhe	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Bevorzugte Typen können direkt ab Lager bestellt werden; andere Konfigurationen auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.