


RatiopacPRO 19 Zoll Towergehäuse mit Frontblenden, 4 HE, 84 TE, 495 mm, nachrüstbare EMV Schirmung

KATALOGNUMMER

24571-395



Das nVent SCHROFF RatiopacPRO Towergehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll-Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet ein schlankes Design und Füße für Desktop-Anwendungen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gehäuse basierend auf RatiopacPRO mit Gehäusefüßen

Einbauraum 4 HE, 84 TE, Tiefe 475 mm

EMV-Schirmung nachrüstbar

Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse

Produktfamilie: RatiopacPRO

Typ: Tower

Höhe Gestell: 4U

Höhe: 177mm

Nutzbare Höhe: 156.8mm

Breite Gestell: 84HP

Breite: 448.9mm

Nutzbare Breite: 432mm

Tiefe: 495.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Statische Last: 25kg

Schutzart: IP20

Frontrahmenkonstruktion: Seitenverkleidung; Modulschienen

Kühloption: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Passiviert; Pulverbeschichtet

Material: Aluminium

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE