

25 Lok-Tainer

KATALOGNUMMER

25S-10-3-L



Die Lok Tainer der Serie 25 sind für Kaltwand-Anwendungen konzipiert. Die Fixierung der Leiterplatte erfolgt durch eine Feder-, Nockenkonstruktion, welche durch eine werkzeuglose Hebelverriegelung betätigt wird. Geeignet für moderate Schock- und Vibrations-Umgebungen.

⚠️ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

DSCC 86092

Für Cold-Wall Anwendung

Hebelverriegelung

Erhältlich in den Oberflächenausführungen Silber, schwarz eloxiert, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert

Halterung durch Feder-, Nockenkonstruktion

Gewicht 97 g/cm (0,087 oz./")

Länge 127,0 mm (5,0-Zoll) bis 304,8 mm (12,0-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise

Hergestellt aus Kupferberyllium oder Stahl

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplattenhalterung

Material: Stahl; Berylliumkupfer

Typ: Lok-Tainer für Leiterplatten (Feder- und Nockenkonstruktion)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Produkten, die Beryllium-Kupfer-Material enthalten, unterliegen der Materialverfügbarkeit und haben Vorlaufzeiten von bis zu 52 Wochen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE