

# 260HC Card-Lok mit hoher Klemmkraft

## KATALOGNUMMER

**MEN260HC-5.80ETM2**



Wie alle Card Loks mit Schaft hat auch die Serie 260HC ein geriffeltes Schaftdesign für eine gleichmäßigere Klemmkraft über die Länge des Card Loks, wobei Keil- und Körperausrichtung zur einfacheren Installation beibehalten werden.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## MERKMALE

Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 6,86 mm (0,270 Zoll)

Gewicht 0,95 g/cm (0,085 oz./")

Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 172,7 mm (6,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise

Flexible Montageoptionen

5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft

Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 868 lbs

Schraubverriegelung

Max. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)

Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt

Für Cold-Wall Anwendung

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplattenhalterung

Material: Aluminium

Typ: Mit Welle, hohe Klemmkraft

Wärmeleistung: Besser

Profil: 6.35 x 6.26 mm

Klemmkraft: 272kgf

Spaltbreite: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE