

# Führungsschiene mit Codierung, vormontierter ESD-Clip für CompactPCI/ VME64x, PC



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Neue Generation der kodierbaren Kunststoff-Führungsschienen zur sicheren Aufnahme von Leiterplatten oder Steckbaugruppen

Deutlich erhöhte Stabilität, durch eine optimierte Konstruktion und hochwertiges Material (PC)

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Die Führungsschiene kann an Modulschienen Typ H und R zusätzlich angeschraubt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei Schock und Vibrationsanwendungen (z.B. im Bahnbereich)

Vormontierter ESD-Clip für einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte (PCB) und Modulschiene

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

## SPEZIFIKATIONEN

**Passt zu:** Baugruppenträger; Gehäuse; 19-Zoll-Einschub; Systeme

**Typ:** Kodierung und vormontierte ESD-Klammern

**Produktfamilie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

**Material:** Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Produktyp:** Führungsschiene

Table 1/2

Katalognummer	Farbe	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Entspricht	Schienenart
24568-853	Rot	10	70mm	2	EN 45545-2	Oben
24568-855	Rot	10	70mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-856	Grau	10	70mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-854	Grau	10	70mm	2	EN 45545-2	Oben
24568-847	Rot	10	160mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-850	Rot	10	160mm	2	EN 45545-2	Oben
24568-848	Grau	10	160mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-851	Grau	10	160mm	2	EN 45545-2	Oben

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
24568-853	No
24568-855	No
24568-856	No
24568-854	No
24568-847	No
24568-850	No
24568-848	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
24568-851	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**   **ERIC**   **HOFFMAN**   **ILSCO**   **SCHROFF**   **TRACHT**