

# Inpac Frontplatte, Scharnier klappbar

Die klappbare Frontplatte kann mit den Inpac-Gehäusen kombiniert werden.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die klappbare Frontplatte kann mit den Inpac-Gehäusen kombiniert werden

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Tiefe:</b>      | 2.5mm       |
| <b>Material:</b>   | Aluminium   |
| <b>Oberfläche:</b> | Eloxiert    |
| <b>Zubehörtyp:</b> | Frontplatte |
| <b>Produkttyp:</b> | Frontplatte |

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | EMV-Schirmung |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 30828-085     | 2U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |
| 30828-088     | 3U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | EMV-Schirmung |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 30828-091     | 4U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |
| 30828-097     | 6U           | 1                   | Eloxiert          | Eloxiert             | Nein              | Nein          |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe    | Breite | Schnelles Schiff |
|---------------|---------|--------|------------------|
| 30828-085     | 76mm    | 437mm  | No               |
| 30828-088     | 120.5mm | 437mm  | No               |
| 30828-091     | 165mm   | 437mm  | No               |
| 30828-097     | 253.8mm | 437mm  | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Scharnier für Frontplatte bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**