

Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade, Verkürzte Einbautiefe



Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung Full HD; zum Anschluss an VGA- oder DVI-D-Schnittstelle)

Tastatur mit verschiedenen Tastaturlayouts (kann über USB angeschlossen werden)

Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)

Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 450 bis 640 mm

Mit DVI Anschluss

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe: 400mm

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellschubfach

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Farbe	Farbcode	Typ	Passt zu	Tastaturtyp
60118-583	1U	Tiefschwarz	RAL 9005	Monitor, Tastatur, Touchpad	19-Zoll- Schaltschränke	QWERTY UK
60118-585	1U	Tiefschwarz	RAL 9005	Monitor, Tastatur, Touchpad	19-Zoll- Schaltschränke	AZERTY
60118-584	1U	Tiefschwarz	RAL 9005	Monitor, Tastatur, Touchpad	19-Zoll- Schaltschränke	QWERTZ

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
60118-583	No
60118-585	No
60118-584	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE