

Frontplatte mit starrem Aushebegriff, ungeschirmt, Grau



Steckbaugruppe, mit starrem Griff und flacher Frontplatte. Der graue Griff ist an der Frontplatte montiert.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Flache, ungeschirmte Frontplatte

Griff ohne Aushebefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
20818-017	3U	3HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschaubare Front	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Frontbeschichtung
20818-018	3U	4HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-019	3U	5HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-020	3U	6HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-021	3U	7HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-022	3U	8HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-023	3U	10HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-024	3U	12HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-025	6U	4HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-026	6U	5HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-027	6U	6HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-028	6U	8HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-029	6U	10HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-120	6U	12HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert
20818-162	6U	7HP	1	Trapezförmig, statisch	Anschraubbare Front	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entflammbarkeitsklasse	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)
20818-017	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	128.4mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entflammbarkeitsklasse	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)
20818-018	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-019	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-020	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-021	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-022	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-023	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-024	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	128.4mm
20818-025	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm
20818-026	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm
20818-027	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm
20818-028	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Nein	261.8mm

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entflammbarkeitsklasse	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)
20818-029	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm
20818-120	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm
20818-162	Passiviert	Nein	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1	Nein	261.8mm

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
20818-017	14.9mm	No
20818-018	20mm	No
20818-019	25mm	No
20818-020	30.1mm	No
20818-021	35.2mm	No
20818-022	40.3mm	No
20818-023	50.5mm	No
20818-024	60.6mm	No
20818-025	20mm	No
20818-026	25mm	No
20818-027	30.1mm	No
20818-028	40.3mm	No

