

Netzteil 19" AC/DC für VMEbus

19-Zoll-Netzteil für VMEbus-Anwendungen.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich 90- 264 VAC und 130-350 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

VMEbus Signalisierung

3 Ausgangsspannungen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Passt zu	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1
13100-205	19-Zoll-Schaltnetzteil	VMEbus-Systeme	90 – 264V	150W	3	5V
13100-204	19-Zoll-Schaltnetzteil	VMEbus-Systeme	90 – 264V	224W	3	5V
13100-203	19-Zoll-Schaltnetzteil	VMEbus-Systeme	90 – 264V	224W	3	5V

Table 2/3

Katalognummer	Strom 1	Spannung 2	Strom 2	Spannung 3	Strom 3	Höhe Gestell
13100-205	20A	12V	4A	-12V	3A	6U
13100-204	28A	15V	5.6A	-15V	2.4A	6U
13100-203	28A	12V	7A	-12V	3A	6U

Table 3/3

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
13100-205	8HP	171.93mm	1	No
13100-204	12HP	171.93mm	1	No
13100-203	12HP	171.93mm	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ausgangsdaten bei TU = 0 ... 40 °C.

Ausgangsleistung V2 + V3 = 60 W.

Ausgangsströme (UL-Werte in Klammern): V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = 12 V / I3 = 3 A (2 A).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE