

Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel



Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.

MERKMALE

Sichere Netzkabel mit doppelter Verriegelung

Der IEC C14/C20-Stecker passt in jede RackPower PDU

Der universelle verriegelbare IEC-Stecker passt sicher in jeden standardmäßigen C14/C20-Stromanschluss

Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen und die Stromversorgung zu unterbrechen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Passt zu	Länge	Farbe	Höhe	Länge Eingangskabel
EP1314072X100	Kabel	Rackpower	1800mm	Schwarz	270mm	1.764m
EP1920R48X75	Kabel	Rackpower	1200mm	Rot	270mm	1.176m
EP1314R48X125	Kabel	Rackpower	1200mm	Rot	270mm	1.176m
EP1920R24X100	Kabel	Rackpower	600mm	Rot	270mm	0.588m
EP1314B48X125	Kabel	Rackpower	1200mm	Blau	270mm	1.176m

Katalognummer	Typ	Passt zu	Länge	Farbe	Höhe	Länge Eingangskabel
EP1314R72X100	Kabel	Rackpower	1800mm	Rot	270mm	1.764m
EP1314B24X150	Kabel	Rackpower	600mm	Blau	270mm	0.588m
EP1314B72X100	Kabel	Rackpower	1800mm	Blau	270mm	1.764m
EP1920024X100	Kabel	Rackpower	600mm	Schwarz	270mm	0.588m
EP1920B72X50	Kabel	Rackpower	1800mm	Blau	270mm	1.764m
EP1920048X75	Kabel	Rackpower	1200mm	Schwarz	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Kabel	Rackpower	1800mm	Rot	270mm	1.764m
EP1920072X50	Kabel	Rackpower	1800mm	Schwarz	270mm	1.764m
EP1314048X125	Kabel	Rackpower	1200mm	Schwarz	270mm	1.176m
EP1920B48X75	Kabel	Rackpower	1200mm	Blau	270mm	1.176m
EP1314024X150	Kabel	Rackpower	600mm	Schwarz	270mm	588m
EP1920B24X100	Kabel	Rackpower	600mm	Blau	270mm	0.588m
EP1314R24X150	Kabel	Rackpower	600mm	Rot	270mm	0.588m

Table 2/2

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Steckertyp	Abnehmbares Eingangskabel	Schnelles Schiff
---------------	---------------------	------------	---------------------------	------------------

EP1314072X100	100	C13/C14	Nein	No
EP1920R48X75	75	C19/C20	Nein	No
EP1314R48X125	125	C13/C14	Nein	No
EP1920R24X100	100	C19/C20	Nein	No
EP1314B48X125	125	C13/C14	Nein	No
EP1314R72X100	100	C13/C14	Nein	No
EP1314B24X150	150	C13/C14	Nein	No
EP1314B72X100	100	C13/C14	Nein	No
EP1920024X100	100	C19/C20	Nein	No
EP1920B72X50	50	C19/C20	Nein	No
EP1920048X75	75	C19/C20	Nein	No
EP1920R72X50	50	C19/C20	Nein	No
EP1920072X50	50	C19/C20	Nein	No
EP1314048X125	125	C13/C14	Nein	No
EP1920B48X75	75	C19/C20	Nein	No
EP1314024X150	150	C13/C14	Nein	No
EP1920B24X100	100	C19/C20	Nein	No
EP1314R24X150	150	C13/C14	Nein	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE