

Varistar CP Schrank mit 19" Einschubgehäuse im Dekorrahmen



Varistar: Äußerst vielseitiger, robuster Elektronikschränke mit geschweißtem Stahlrahmen und einer Vielzahl verfügbarer Funktionen, darunter Staub- und Feuchtigkeitschutz (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Kaltwassersätzen, Erschütterungen, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Hochfrequenz-elektrromagnetische (RFI / EMI) Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

MERKMALE

Vorne offen (keine Tür)

19-Zoll-Rasterprofile im Dekorrahmen integriert

Rücktür mit 1-Punkt-Verriegelung, Seitenwände mit Schnellverschluss

Statische Traglast 400 kg (montiert im Dekorrahmen)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank

Verkleidungsfarbcde: RAL 7021

Rahmenmaterial: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcde	Verkleidungsmaterial
10630-036	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl
10630-035	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcod	Verkleidungsmaterial
10630-033	38U	1800mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl
10630-034	38U	1800mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	Verkleidungsfa rbe	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Oberfläche	Material
10630-036	800mm	Schwarzgrau	1	IEC 60297-3-10 0	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-035	600mm	Schwarzgrau	1	IEC 60297-3-10 0	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-033	600mm	Schwarzgrau	1	IEC 60297-3-10 0	Pulverbeschichtet	Stahl
10630-034	800mm	Schwarzgrau	1	IEC 60297-3-10 0	Pulverbeschichtet	Stahl

Table 3/3

Katalognummer	Statische Last	Schnelles Schiff
10630-036	400kg	No
10630-035	400kg	No
10630-033	400kg	No
10630-034	400kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Schwenkhebelgriff kann an der hinteren Tür angebracht werden.

Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körerverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE