

Varistar CP Rückwand mit Bürstenleiste, verkürzt



Verkürzte Rückwand jetzt als komplette SKU für besseres Kabelmanagement erhältlich.

Das Kabelmanagementgehäuse besitzt eine Bürstenleiste oben, um den Innenraum sauber zu halten.

MERKMALE

Höhe der Anschlussplatte 400 mm

Anschlussplatte mit Bürstenleiste

Die Tür und Rückwand muss 400 mm kürzer als die Schrankhöhe sein

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP20

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-371	47U	2200mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-366	38U	1800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-369	42U	2000mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-367	38U	1800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-370	47U	2200mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-368	42U	2000mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Schnelles Schiff
21630-371	Pulverbeschichtet	No
21630-366	Pulverbeschichtet	No
21630-369	Pulverbeschichtet	No
21630-367	Pulverbeschichtet	No
21630-370	Pulverbeschichtet	No
21630-368	Pulverbeschichtet	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE