

VMEbus J1 Backplane



Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 HE mit J1 Ebene

Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden

Aktive/passive Terminierung, über Jumper umschaltbar; passive Terminierung voreingestellt

Elektronisch-automatisches Daisy Chain (EDC)

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-001	Rückwandplatine	1	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-002	Rückwandplatine	2	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Systemslot	Breite Slot
23001-003	Rückwandplatine	3	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-004	Rückwandplatine	4	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-005	Rückwandplatine	5	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-006	Rückwandplatine	6	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-007	Rückwandplatine	7	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-008	Rückwandplatine	8	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-010	Rückwandplatine	10	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-009	Rückwandplatine	9	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-012	Rückwandplatine	12	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-015	Rückwandplatine	15	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-017	Rückwandplatine	17	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-018	Rückwandplatine	18	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-020	Rückwandplatine	20	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP
23001-021	Rückwandplatine	21	3U	VMEbus, J1, mit EDC	Slot 1 links	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm		128.5mm	20.2mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm	MicroMatch, 8-polig	128.5mm	39.1mm	1

Katalognummer	Steckverbinder typ	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen
23001-003	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	161.1mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	181.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	SMCQ, 12-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	341.4mm	1
23001-018	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Power Bugs für M4-Kabelösen	MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
23001-001	No
23001-002	No
23001-003	No
23001-004	No
23001-005	No
23001-006	No
23001-007	No
23001-008	No
23001-010	No
23001-009	No
23001-012	No
23001-015	No
23001-017	No
23001-018	No
23001-020	No
23001-021	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE