

VPX-System, Desktop, 4 HE, 5 Slot, steckbares Netzteil



VPX-Desktopgehäuse für 5 VPX-Boards 3 HE, 160 mm. Mit oder ohne Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open-Frame-Steckernetzteil.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

VPX-Backplane konform zu VITA 46, andere VPX-Backplanes auf Anfrage, System gemäß IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane gemäß VITA 1.1-1994

Steckbares Netzteil, 300 W, 3 HE, 8 TE (weiteres Netzteil optional)

VPX Backplane, gemäß VITA 46, 5 Slot, 3 HE, 0,8"-Pitch, Full-Mesh-Topologie

Wärmeableitung durch 2 Radiallüfter , Kühlung von vorne nach hinten

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Typ	Typ Rückwandplatine	Datenübertragung	Strom pro Slot
20836-447	System	5	Desktop	VPX Full-Mesh	10 GbE	30W
20836-444	System	5	Desktop	VPX Full-Mesh	10 GbE	30W

Table 2/3

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Luftstromrichtung	Höhe Gestell	Netzteiltyp	Netzteil enthalten	Rear I/O
20836-447	100 – 240V	Von vorne nach hinten	4U	(1) Netzteil mit Steckanschluss	Ja	Ja
20836-444	100 – 240V	Von vorne nach hinten	4U	(1) Netzteil mit Steckanschluss	Ja	Nein

Table 3/3

Katalognummer	Entspricht	Tiefe	Höhe	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
20836-447	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	No
20836-444	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE