

Ensamblaje de puente flexible



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de puente flexible para aplicaciones de unión


Conductor de aleación de bronce con manguitos de cobre

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
B570A10	Cobre, Bronze	4.8 mm	38 mm	254 mm
B570A12	Cobre, Bronze	4.8 mm	38 mm	305 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE