

Marcos de desconexión ProLine G2



Los marcos de desconexión ProLine G2 pueden usarse con las puertas de desconexión ProLine G2 y los componentes de desconexión para configurar una solución de gabinete de desconexión personalizada a partir de componentes de gabinete modular estándar.

CARACTERÍSTICAS

Marco de acero laminado calibre 12 (2.5 mm), con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga

El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.

Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035

Similar en diseño y estructura a otros marcos ProLine G2, pero con un desplazamiento de 100 mm debido a la presencia de una puerta con desconexión transversal de 200 mm en la solución de puerta con desconexión.

Incluye una combinación de montantes/verticales centrales extraíbles en la parte delantera y trasera del gabinete, nuevamente con un desplazamiento de 100 mm.

Se requiere un marco de desconexión específico para cualquier solución de gabinete >1000 mm de ancho. Los anchos de 1000 mm o menos usan un marco estándar de bahía sencilla.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	2.66mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño máximo del subpanel	Número máximo de unidades en rack	Envío rápido
P2FD16124	31811	Acero suave	1506 x 1128mm	33	No
P2FD16126	31808	Acero suave	1506 x 1128mm	33	No
P2FD16164	31813	Acero suave	1506 x 1528mm	33	No
P2FD16166	31812	Acero suave	1506 x 1528mm	33	No
P2FD18124	31821	Acero suave	1706 x 1128mm	38	No
P2FD18126	31818	Acero suave	1706 x 1128mm	38	No
P2FD18164	31823	Acero suave	1706 x 1528mm	38	No
P2FD18166	31822	Acero suave	1706 x 1528mm	38	No
P2FD18184	31825	Acero suave	1706 x 1728mm	38	No
P2FD18186	31824	Acero suave	1706 x 1728mm	38	No
P2FD20124	31833	Acero suave	1906 x 1128mm	42	No
P2FD20126	31832	Acero suave	1906 x 1128mm	42	No
P2FD20164	31835	Acero suave	1906 x 1528mm	42	No
P2FD20166	31834	Acero suave	1906 x 1528mm	42	No
P2FD20184	31837	Acero suave	1906 x 1728mm	42	No
P2FD20186	31836	Acero suave	1906 x 1728mm	42	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño máximo del subpanel	Número máximo de unidades en rack	Envío rápido
P2FD22124	31846	Acero suave	2106 x 1128mm	47	No
P2FD22126	31845	Acero suave	2106 x 1128mm	47	No
P2FD22164	31848	Acero suave	2106 x 1528mm	47	No
P2FD22166	31847	Acero suave	2106 x 1528mm	47	No
P2FD22184	33638	Acero suave	2106 x 1728mm	47	No
P2FD22186	31851	Acero suave	2106 x 1728mm	47	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

HxWxD son las dimensiones nominales de altura (H), ancho (W) y profundidad (D).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE