

Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking

Power Utilities

Varistar CP Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

CARACTERÍSTICAS

Steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo de bloqueo	Color	Código de color
21630-400	24 U	1200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-401	24 U	1200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-493	24 U	1200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-494	24 U	1200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-402	29 U	1400 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-403	29 U	1400 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-495	29 U	1400 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-496	29 U	1400 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo desbloqueo	Color	Código de color
21630-404	33 U	1600 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-405	33 U	1600 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-497	33 U	1600 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-498	33 U	1600 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-406	38 U	1800 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-407	38 U	1800 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-499	38 U	1800 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-500	38 U	1800 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-002	42 U	2000 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-009	42 U	2000 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-501	42 U	2000 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-502	42 U	2000 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-003	47 U	2200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-010	47 U	2200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-503	47 U	2200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-504	47 U	2200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-004	52 U	2450 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-011	52 U	2450 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo	Compatible con
21630-400	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-401	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-493	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-494	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-402	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-403	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-495	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-496	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-404	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-405	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-497	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-498	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-406	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-407	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-499	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-500	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-002	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-009	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP

Número de catálogo	De conformidad con	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo	Compatible con
21630-501	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-502	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-003	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-010	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-503	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-504	IEC 61587-1	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-004	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-011	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order lever handle with push button separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.