

T, acero inoxidable, pasante



Las conexiones "T" de acero inoxidable, pasante, se usan para hacer giros Tipo T en recorridos del ducto. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Canadian Standards Association.

CARACTERÍSTICAS

Las conexiones "T" de acero inoxidable, pasante, se usan para hacer giros Tipo T en recorridos del ducto.

Se conecta a otras secciones del ducto y a otros accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

ESPECIFICACIONES

Acabado: N° 2B
Material: Acero inoxidable 304

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
F66WTSS	15620	Tee	152mm	152mm	1.59mm	No
F44WTSS	15480	Tee	102mm	102mm	1.59mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones. La dimensión K es de la intersección de las líneas centrales.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE