

Ventilador, DFN



El armario se puede refrigerar de manera gradual con este ventilador de flujo de aire alto que puede montarse tanto en la parte superior como en el interior del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Dos versiones de ventiladores: DFN01 para montarse en una superficie desde abajo, DFN02 para montarse encima de la superficie, entre tanto el aire circula hacia arriba. El kit de cableado consiste en un bloque de conectores para un máximo de 6 ventiladores. Contacto extra provisto para conexión del termostato.

Voltaje: 220-240 VAC.

Circulación de aire: 160 m³/h.

Potencia del ventilador: 19 Watt.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto con protección para los dedos y tornillos de montaje.

Nota: Para un cableado fácil utilice el kit DFN61.

ESPECIFICACIONES

- Color:** Gris negro
- Material:** De plástico
- Acabado:** Suave mate

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Montaje	Tensión nominal
DFN02	DFN02	119mm	119mm	42mm	De arriba	220V
DFN01	DFN01	119mm	119mm	42mm	En el interior	220V

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando no se usan los cortes para ventilador, pueden taparse con las placas DFC.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE