

Troquel para herramienta de crimpado, tipo ML, DIN46235 Extrafuerte, 120 mm² trenzado, 250 kcmil trenzado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PKML120



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para argollas y conectores de cable

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 716996

Tipo de terminal/conector: DIN46235 de servicio pesado

Tamaño del conductor: 120 mm² varados; 250 kcmil varados

Anchura de crimpado: 5mm

Herramienta: MLB

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.