


# Placa de conexión a tierra de cobre con aditamentos para cable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Las placas de unión brindan puntos de conexión a la placa para conexión a tierra

Homologado conforme a UL® 96

## ESPECIFICACIONES


**Material:** Cobre

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de conexiones de cable | Anchura (W) | Longitud (L) | Espesor (T) | Certificaciones                               |
|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| LPC756             | 2                             | 609.6 mm    | 609.6mm      | 0.81 mm     | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |

| Número de catálogo | Número de conexiones de cable | Anchura (W) | Longitud (L) | Espesor (T) | Certificaciones                               |
|--------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| LPC755             | 1                             | 914.4 mm    | 914.4mm      | 0.81 mm     | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |
| LPC754             | 1                             | 457.2 mm    | 457.2mm      | 0.81 mm     | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |
| LPC750             | 2                             | 304.8 mm    | 609.6mm      | 0.81 mm     | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |
| LPC753             | 1                             | 304.8 mm    | 609.6mm      | 0.81 mm     |                                               |
| LPC752             | 2                             | 914.4 mm    | 914.4mm      | 0.81 mm     | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |
| LPC751             | 2                             | 457.2 mm    | 457.2mm      | 0.81 mm     |                                               |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.